



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M2X10

Číslo položky	48170.020.010
Značka	-
UBB	950353335827
UNSPSC	31161504
EAN	8715492848567
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2
Dĺžka	10 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Mosadz
Technický materiál	CU2/CU3
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický náčrt

