



ISO 2010 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou ISO 2010 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M4X40

Číslo položky 48575.040.040

Značka -

UBB 500651146424

UNSPSC 31162400

EAN 8717077329102

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	40 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Mosadz
Technický materiál	CU2/CU3
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO 2010

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	25
dk (max.)	8.4
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.7
L (mm)	40
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický náčrt

