



## CHIC DRYER - DRYER CPX 20(A1)230/50 CE

Číslo položky	4P080737
Značka	-
UBB	500641676662
UNSPSC	23201202
EAN	
PKG. of 1	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Dĺžka (L) (mm)	350
Šírka (v mm)	500
Výška (mm)	450
Motor Kw	0.17
Typ č.	DRYER CPX 20(A1)230/50 CE
Hmotnosť (g)	19000
Model	DRYER CPX 20(A1)230/50 CE
Napätie	230
Kapacita vo vlhkom alebo suchom stave	Áno
Pracovný tlak	16

### Normy