



Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Nerezocel' A2 70 M6X100

Číslo položky 51020.060.100

Značka -

UBB 500571256147

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118200

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	100 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
NEN	≈1241
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125

Technické špecifikácie

d-D	M6
dk (max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	100
P	1
s	5

Technický náčrt

