



Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom s vodiacim vybráním pre kľúč **DIN 6912** Nerezocel' **A2** **M6X30**

Číslo položky 51042.060.030

Značka -

UBB 951351901552

UNSPSC 31161605

EAN 8715492261014

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	30 mm
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	S tenkou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

DIN 6912

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
dh	3
dk	10
Plný závit $L \leq$	25
k	4
L (mm)	30
P	1
s	5

Technický náčrt

