

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezocel' A2 70 M16



Číslo položky	51070.160.001
Značka	-
UBB	950353243005
UNSPSC	31161618
EAN	8715492266842
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	1000 mm
Trieda	70
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozmery priemeru M3 alebo M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.1 meter

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M16
L (mm)	1000
P	2

Technický náčrt

