



Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Nerezocel' A2 50 M5X20

Číslo položky 51122.050.020

Značka -

UBB 500571833812

UNSPSC 31161501

EAN 8715494113199

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	20 mm
Trieda	50
Vlastnosti nákrutky	So šest'hrannou obrubou
Tvar hlavy	S tenkou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

ISO 14580

Technické špecifikácie

b (min.)	38
d-D	M5
dk (max.)	8.5
k (max.)	3.65
L (mm)	20
P	0.8
Socket	25

Technický náčrt

