

Šestihranná matice MF DIN 934 Nerezocel' A2 Min.50 M27X1,50 (≠DIN)

Číslo položky 51160.270.150

Značka -

UBB 500512296772

UNSPSC 31161727

EAN 8715494274920

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Trieda	Min.50
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický jemný závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Technický náčrt

