



Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel' A2 M2,5X5

Číslo položky 51320.025.005

Značka -

UBB 500571410660

UNSPSC 31161504

EAN 8715494121323

PKG. of 1000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M2.5
Dĺžka	5 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-120
ISO	≈7047
DIN	966

Technické špecifikácie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
f ≈	0.6
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	5
Čís. krížovej drážky	1
P	0.45

Technický náčres

