

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 80 M6X25

Číslo položky	53520.060.025
Značka	-
UBB	950351836982
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318602
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	25 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technický náčrt

