

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 80 M16X130

Číslo položky 53520.160.130

Značka -

UBB 500571364214

UNSPSC 31161620

EAN 8715494130721

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	130 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technický náčrt

