

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezocel' A4 Min.50 M16X130

Číslo položky 55000.160.130

Značka -

UBB 950351852229

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321183

PKG. of 10 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	130 mm
Trieda	Min.50
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2

Technický náčrt



