

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezocel' A4 Min.50 M24X90

Číslo položky 55000.240.090

Značka -

UBB 950351854126

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321701

PKG. of 5 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	90 mm
Trieda	Min.50
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Info Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3

Technický náčrt



