

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezocel' A4 70 M5X40

Číslo položky	55010.050.040
Značka	-
UBB	950351859588
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323743
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	40 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Technický náčrt

