

Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel' A4 70 M6X25



Číslo položky 55012.060.025

Značka -

UBB 500512346106

UNSPSC 31161620

EAN 8715494310161

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	25 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

DIN ≈933

Technické špecifikácie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
n	1.6
P	1
s	10

Technický náčrt

