



Skrutka so zápusťou hlavou s hviezdicovou drážkou DIN ≈7991 Nerezocel' A4 M6X12

Číslo položky 55047.060.012

Značka -

UBB 500571726651

UNSPSC 31161518

EAN 8715494123778

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	12 mm
Vlastnosti nákrutky	So šesťhrannou obrúbou
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈10642
DIN	≈7991

Info Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

oceľ je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	12
P	1
Socket	30
α	90

Technický náčrt

