



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A4 70 M16X60**

Číslo položky	55050.160.060
Značka	-
UBB	950351880931
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329059
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	60 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912

Technické špecifikácie

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Plný závit L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	60
P	2
s	14

Technický náčrt

