



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A4 70 M20X75**

Číslo položky	55050.200.075
Značka	-
UBB	500571296812
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136037
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	75 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technické špecifikácie

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	75
P	2.5
s	17

Technický náčrt

