



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Nerezocel' A4 M4X6

Číslo položky	55060.040.006
Značka	-
UBB	952351628310
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330086
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	6 mm
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Všetchny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	20
d-D	M4
dk (max.)	7.96
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.48
L (mm)	6
P	0.7
s	2.5
α	90

Technický náčrt

