

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezocel' A4 70 M8



Číslo položky	55070.080.001
Značka	-
UBB	950353287499
UNSPSC	31161618
EAN	8715492332028
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	1000 mm
Trieda	70
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozmery priemeru M3 alebo M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.1 meter

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M8
L (mm)	1000
P	1.25

Technický náčrt

