

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X40

Číslo položky	56100.120.040
Značka	-
UBB	951351753219
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860781
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	40 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈1568
DIN	≈933
NF	≈E25-114
ASME	≈B18.2.3.1M
ISO	≈4017

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technický náčrt

