



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X8

Číslo položky 56420.030.008

Značka -

UBB 950353321967

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863089

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	8 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technický náčrt

