

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN ≈85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X25



Číslo položky 56420.030.025

Značka -

UBB 950353322460

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863133

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M3
Dĺžka (L) (mm)	25
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-128
DIN	≈85
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580

Technické špecifikácie

d_k	6
Plný závit $L \leq$	30
k	1.8
n	0.8
P	0.50

Technický náčrt

