



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X16

Číslo položky 56420.040.016

Značka -

UBB 950353323039

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863195

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	16 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
DIN	85
NEN	≈1603
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	16
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technický nákres

