



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X16

Číslo položky 56420.050.016

Značka -

UBB 950353323526

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863249

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	16 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Technický náčrt

