

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN ≈85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X20



Číslo položky 56420.050.020

Značka -

UBB 950353323609

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863256

PKG. of 100 Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M5
Dĺžka (L) (mm)	20
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
DIN	≈85

Technické špecifikácie

d_k	10
Plný závit $L \leq$	40
k	3
n	1.2
P	0.80

Technický náčrt

