



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X12

Číslo položky 56420.060.012

Značka -

UBB 950353323864

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863270

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	12 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
DIN	85
ISO	≈1580

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technický nákres

