

## Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN ≈85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X20



Číslo položky 56420.060.020

Značka -

UBB 950353324029

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863294

PKG. of 50 Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M6
Dĺžka (L) (mm)	20
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit (dlhý)	Metrický závit

### Normy

NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	≈85
ISO	≈1580

### Technické špecifikácie

$d_k$	12
Plný závit $L \leq$	40
k	3.6
n	1.6
P	1

### Technický náčrt

