

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X6



Číslo položky 56440.030.006

Značka -

UBB 950353328087

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863669

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	6 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

