

## Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X12



Číslo položky 56440.040.012

Značka -

UBB 950353329077

UNSPSC 31161504

EAN 8715492863782

PKG. of 200 Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M4
Dĺžka (L) (mm)	12
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit (dlhý)	Metrický závit

### Normy

DIN	≈963 A
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

### Technické špecifikácie

$d_k$	7.5
Plný závit $L \leq$	25
$k$ (max.)	2.2
$n$	1
$P$	0.70

### Technický náčrt

