

Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X40



Číslo položky 56440.080.040

Značka -

UBB 950353331370

UNSPSC 31161504

EAN 8715492864093

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	40 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický náčrt

