

Fischer Trubková natáková kotva FNH Ocel' Pozinkované FNH 8/110



Číslo položky 63224.080.110

Značka -

UBB 500676092686

UNSPSC 31162103

EAN 4048962293326

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	110 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Typ č.	FNH
Info	Hĺbka otvoru (min.) pro průchozí upevnění. Přípustné zatížení v kN platí pro nenosné konstrukce. Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.

Normy

Technické špecifikácie

Betón $\geq$ C20/25	0.7
D (mm)	8
Hĺbka vrtáka (min.)	120
Vrták $\varnothing$	8
Účinná hĺbka ukotvenia (hef)	40
Rozsah úchopu (max.)	70
L (mm)	110
Typ	FNH8/110

Technický náčrt

