



Fischer Wall plugs Duopower Plast Nylon 5X25

Číslo položky 63280.050.025

Značka -

UBB 500654176642

UNSPSC 31162103

EAN 4048962239829

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	25 mm
Farba	Šedá/Červená
Materiál	Plast
Technický materiál	Nylon
Typ č.	DUOPOWER

Normy

Technické špecifikácie

Tehla Mz12	0.25
Pórobetón PB2, PP2 (G2)	0.05
Pórobetón PB4, PP4 (G4)	0.2
Betón C20/25	0.3
D (mm)	5
Hĺbka vrtáka (min.)	35
Vrták ø	5
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12	0.27
L (mm)	25
Hrúbka materiálu (min.)	12.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm	0.1
Sadrokartón 12,5mm	0.09

Vápenno-piesková 0.42
tehla KS12

Vetrací kameň HLZ12 0.1

Šrouby do dřeva a 4
dřevotřísky