

Fischer Kotevné skrutky typ FAZ Ocel' Pozinkované FAZII10/100



Číslo položky	63323.100.100
Značka	-
UBB	500504261420
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949863
PKG. of 20	Len kompletne balenie

Technické parametre

Materiál	Ocel'
Schválenie	ETA Option 1
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	FAZ II

Info

do= Jmenovitý
průměr vrtákuMin.
td= Doporučená
hloubka vrtáníhef=
Účinná hloubka
ukotvenífix=
Tloušťka upev.
Dílus = Velikost
klíčekN = Zatížení v
kNPřípustné zatížení
platí pro jednu kotvu
při popraskaném
betonu (tahová
zóna), pro třídu
betonu C20/25,
včetně částečného
bezpečnostního
faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy Scr, N a Ccr,
N.Konečné výpočty
by měly odpovídat
Evropskému
technickému
osvědčení (ETA),

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	185
Min. td	180
Krúžok ø	20
s	17
tfix	100
Typ	FAZII10/100

Technický náčrt

