



159-168

Číslo položky	64714FIS
Značka	-
UBB	500616838065
UNSPSC	31162905
EAN	4006209647141
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M10
Výška (mm)	191
Skrutka \varnothing	M 8
Veľkosť (palce)	6
Hĺbka rozpätia	159 - 169
Hrúbka	2
Šírka (v mm)	25
Poznámky	N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Normy

Technické špecifikácie

Technický náčrt

