



TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou DIN 7500 CE-Z Oceľ Pozinkované veľké balenie M5X8

Číslo položky 67150.050.008

Značka -

UBB 950352218032

UNSPSC 31161512

EAN 8715492897527

PKG. of 1000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	8 mm
Vlastnosti nákrutky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Nominálna dĺžka (L) je s toleranciou js15.Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. veľké balenie

Normy

DIN 7500-1-CE Z

Technické špecifikácie

d-D	M5
dk	9.5
k	3.8
L (mm)	8

Technický náčrt

Čís. krížovej drážky 2

P

FABORY

0.8

