


Skrutky do betónu so šesťhrannou hlavou typ BT Oceľ Pozinkované BT 8X75



Číslo položky 70560.080.075

Značka -

UBB 500679565860

UNSPSC 31162101

EAN

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	75 mm
Materiál	Oceľ
Schválenie	ETA Option 1
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Info	d = Tloušťka upev. Dílu.Nrec = Doporučené zatížení v kN.s = Velikost klíčetfix = Tloušťka upev. Dílu.

Normy

Technické špecifikácie

D (mm)	8
L (mm)	75
Nrec	3.3
s	13
tfix	10
Typ	BT

Technický náčrt

