

## Swiss Tech Hrubovacie frézy DIN 844 Long Jemný Cobalt HSS Uncoated 25,0MM



Číslo položky	7D226163
Značka	-
UBB	500650025249
UNSPSC	27110000
EAN	5036140205109
PKG. of 1	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Dĺžka drážky	90
Počet drážok	5
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Priemer rezania	25
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Frézovacia aplikácia	High-feed frézovanie, hrubovanie
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	js12
Stúpanie	Dokladny
Hrubosť	Fine
Hrubosť	Fin
Hrubosť	Drobne
Hrubosť	Fino
Hrubosť	Fin
Hrubosť	Jemné
Hrubosť	Fijn
Hrubosť	Finom
Hrubosť	Fino

### Normy

DIN 1835B, 844

Hrubost'	Jemný
Celková délka	166
Velikost vřetene	25