


Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 844 Regular Cobalt HSS TiALN 25,0MM



Číslo položky	7D792800
Značka	-
UBB	500649960720
UNSPSC	27110000
EAN	5036140331129
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	45
Počet drážok	2
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Priemer rezania	25
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Frézovacia aplikácia	Drážkovanie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál	Uhlíková ocel', legovaná ocel', meď, hliník
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	e8
Počet rezacích koncov	1
Ukončenie frézy	Zdierka
Typ drážky (l/m ³)	Helical
Úhel spirály	30
Celková dĺžka	121
Velikost vřetene	25

Normy

DIN 844, 1835B