

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN 12,00MM



Číslo položky	8A296276
Značka	-
UBB	500649808788
UNSPSC	23241639
EAN	5036140190788
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	101
Počet drážok	2
Drážka	Základná drážka
Počet strán	Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena	f11
Spôsob chladenia	Externý
Typ hrotu	Thinned Chisel Edge
Základný materiál	HSS
Vrták ø	12
Povlak	TiN
Směr řezání	Pravý
Typ drážky (l/m ³)	Spiral
Úhel sklonu hrotu	118
Úhel spirály	28
Typ špirály	Normálna špirála
Celková dĺžka	151
Velikost vřetene	12
Tolerancia vrtákov ø	h8
Norma hrotu vrtáku	DIN1412A

Normy

DIN	338
BS	328