



Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN (Tip) 9,60MM

Číslo položky	8H344564
Značka	-
UBB	500649895728
UNSPSC	23241639
EAN	5036140268777
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	87
Počet drážok	2
Drážka	Základná drážka
Počet strán	Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena	f11
Spôsob chladenia	Externý
Vrták ø	9.60
Typ drážky (l/m ³)	Spiral
Typ špirály	Normálna špirála
Celková dĺžka	133
Velikost vřetene	9.6
Tolerancia vrtákov ø	h8
Norma hrotu vrtáku	DIN1412A

Normy

DIN	338
BS	328