

## Swiss Tech Stopkové frézy 3 DIN 844 Regular Cobalt HSS Uncoated 20,0MM



Číslo položky	8N497905
Značka	-
UBB	500650006017
UNSPSC	27110000
EAN	5036140204201
PKG. of 1	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Dĺžka drážky	38
Počet drážok	3
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Základný materiál	Cobalt HSS
Stupeň materiálu	M42
Priemer rezania	20
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Typ dĺžky	Regular
Frézovacia aplikácia	Drážkovanie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál	Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	e8
Povlak	Uncoated
Směr řezání	Pravý
Úhel spirály	50°
Celková dĺžka	104

### Normy

DIN 844, 1835B

Velikost vřetene 20

Typ dříeku Weldon Flat

