

Metabo HSS-G drill bit 10,5X133MM



Číslo položky	8Y405002
Značka	-
UBB	500662588028
UNSPSC	31390000
EAN	4007430066015
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Celková dĺžka	133
Priemer vrtáka	10.5
Systém uchytania	Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu	87
Vhodné pre plasty	Áno
Vhodné pre oceľ	Áno
Vhodné pre liatinu	Áno
Vhodné pre neželezné kovy	Áno
Rezný materiál	Iné
Uhol hrotu	135
Tvar stopky	Zaoblená valcová
Smer rezania	Pravý
Špirálový vrták	Áno

Normy