



Bosch Príklepový vrták 10X260MM

Číslo položky	B4952.100.260
Značka	-
UBB	500617541023
UNSPSC	20111603
EAN	6949509209580
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Celková dĺžka	260
Priemer vrtáka	10
Systém uchytania	SDS-plus
Dĺžka rezu	200
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ	Nie
Vhodné pre plasty	Nie
Vhodné pre oceľ	Nie
Vhodné pre betón	Áno
Vhodné na keramiku	Nie
Vhodné pre liatinu	Nie
Vhodné pre drevo	Nie
Vhodné pre neželezné kovy	Nie
Vhodné pre kameň	Nie
Vhodné pre sklo	Nie
Vhodný na prevrtanie	Nie
S chladiacim kanálom	Nie
Vhodné pre obkladačky	Nie
Špirálový vrták	Nie

Normy

S rýchlopínacím zámkom	Nie
---------------------------	-----

TABORI