



HPX 6200 Lepiaca páska 100MMX50M CS10050

Číslo položky	CS10050HPX
Značka	-
UBB	500619967945
UNSPSC	31201501
EAN	5425014224764
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Farba	Strieborná
Šírka (v mm)	100
Síla prílnavosti	13 N/25 mm
Potravinársky priemysel	Nie
Dĺžka (mtr)	50
Teplota	60°C (kortstondig tot 80°C)
Tensile load	183 N/25 mm
Hrúbka	0.30
Typ	Pantser

Normy