



## Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A453 Superduplex Nelegovaná Gr.660 A 1.1/4X255 (10)

|               |             |
|---------------|-------------|
| Číslo položky | PIMSA317255 |
|---------------|-------------|

|        |   |
|--------|---|
| Značka | - |
|--------|---|

|     |  |
|-----|--|
| UBB |  |
|-----|--|

|        |  |
|--------|--|
| UNSPSC |  |
|--------|--|

|     |  |
|-----|--|
| EAN |  |
|-----|--|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PKG. of 1 | Len kompletne balenie |
|-----------|-----------------------|

### Technické parametre

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Trieda                        | Gr.660 A    |
| Materiál                      | Superduplex |
| Vlastnosti povrchu (dlhodobé) | Nelegovaná  |
| Primer (v palcoch)            | 1.1/4       |
| Dĺžka (L) (mm)                | 255         |
| Dĺžka (L) (Inch - ft)         | 10 Inch     |

### Normy

|      |      |
|------|------|
| BS   | -    |
| ASME | -    |
| ASTM | A453 |

### Technické špecifikácie

### Technický náčrt

