



Optima Rezný kotúč IP12565R 125X6,5 A24R

Číslo položky	Q1015.001.125
Značka	-
UBB	500500042204
UNSPSC	27110000
EAN	8595129300398
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Výška	6.5
Priemer kotúča	125
Vhodné pre oceľ	Áno
Priemer otvoru	22.2

Normy