



Optima Rezný kotúč IO12510 125X1,0X22,2

Číslo položky	Q1025.012.510
Značka	-
UBB	500512382804
UNSPSC	27110000
EAN	8595129300626
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Použitie	Rezanie
Hrúbka	1
Priemer kotúča	125
Granulácia	60
Vhodné na kov	Áno
Priemer otvoru	22.2
Typ častíc	Corundum

Normy