



Optima Diamantový rezný kotúč SWT125 2,0X7,0

Číslo položky	Q1208.000.125
Značka	-
UBB	500512378117
UNSPSC	23251706
EAN	8590000001470
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Použitie	Rezanie
Hrúbka	1.4
Priemer kotúča	125
Vhodné na mokrú prevádzku	Áno
Vhodné na tehly	Áno
Vhodné pre betón	Áno
Vhodné na betón/ betónový kameň	Áno
Vhodné na pancierový betón	Áno
Vhodné pre prírodný kameň	Áno
Vhodné na šamot	Áno
Vhodné na strešné škridly	Áno
Diamantové koleso	Áno
Priemer otvoru	22.2
Vhodné na suché použitie	Áno

Normy