

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 3,0 MM



Číslo položky	U0000.030.001
Značka	-
UBB	240201331537
UNSPSC	23241639
EAN	8715494649735
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Celková dĺžka	61
Priemer vrtáka	3
Systém uchytenia	Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu	33
Vhodné pre oceľ	Áno
Rezný materiál	HSS
Uhol hrotu	118
Tvar stopky	Zaoblená valcová
Smer rezania	Pravý
Špirálový vrták	Áno

Normy

Technické špecifikácie

Technický náčrt

